

Liste des portiques de mesure recommandés

Type d'appareil	gamma – portique de mesure	
Principe de mesure	Coups par seconde, gamma	
Désignation	Portique de mesure pour véhicules YANTAR 2L	
Utilisation	Mesure automatique de véhicules/de leur chargement pour la détection de débits de dose élevés	
Fabricant / succursale	Seibersdorf Laboratories Seibersdorf Labor GmbH A- 2444 Seibersdorf  +43 (0) 50550 4750	<a href="mailto:robert.mudri@seibersdorf-laboratories.at">robert.mudri@seibersdorf-laboratories.at</a>  <a href="http://www.seibersdorf-laboratories.at">www.seibersdorf-laboratories.at</a>
Type de détecteur	Scintillateurs plastiques	
Nombre / volume des détecteurs	2 x 12 litres 2 x 24 litres (à 2x12 l)	
Domaine d'énergie [*]	60 keV - 1.5 MeV	
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection de l'appareil en fonction des conditions de mesure sur site (vitesse du véhicule, largeur de voie/distance des détecteurs, types de chargements)</li> </ul>	
Standards / normes [*]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spécification 180 kcps/μSv/h (2 x 24 l, pour Cs-137) correspond aux exigences de la norme UNI 10897</li> <li>• Testé selon la norme Voestalpine</li> </ul>	

[\*] Données du fabricant